


FLUKE®


**Process
Instruments**

Thermalert® 4.0 Serie

Infrarot-Pyrometer



131°C
Dye
320°C
Product
269°C




Robust

Zuverlässig

Vielseitig

Ambient Control External Ambient Temperature
Hold Time
Hold Trigger Temp
Hold Hysteresis
Lower Alarm Limit
Alarm Mode
Upper Alarm Limit
Lower Alarm Limit

LT	G5	G7	P3	P7	MT
-40 bis 1000 °C 8 bis 14 µm bis 70:1	250 bis 2250 °C 5 µm bis 70:1	300 bis 900 °C 7,9 µm bis 70:1	25 bis 450 °C 3,43 µm 20:1	10 bis 360 °C 7,9 µm 33:1	200 bis 2250 °C 3,9 µm bis 70:1
Niedrigtemperatur-Anwendungen, wie z.B. dicker Kunststoff, Asphalt, Teppichböden, beschichtetes Papier, Thermoformen, Lebensmittel, Koks, Kohle und Zement	Oberflächen-temperaturen von Glas zum Biegen, Härten, Glühen und Versiegeln	Extrem dünn gezogenes Glas	Extrudieren und Verarbeiten von Folien, z.B. aus Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol	Produktion und Verarbeitung von Folien aus Polyester (PET), Fluorkunststoffen (FEP), Teflon®, Acryl, Nylon (Polyamid), Polyurethan, PVC	Hochofen-Auskleidung, Flammhärten und Hartlöten
					

Die robuste, zuverlässige und vielseitige Lösung... mit der Sie Zeit und Geld sparen



Robust

Der Thermalert-Sensor wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und kann ohne zusätzliche Kühlung bei Temperaturen bis 85 °C eingesetzt werden. Er unterstützt mehrere Wellenlängen und eine große Palette von Anwendungen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Staub, Gas) sind eigensichere Modelle verfügbar.

Zuverlässig

Der Sensor bietet einen breiteren Temperaturmessbereich und eine für diese Produktklasse überragende optische Auflösung. Ein Zweidraht-RS485 sowie digitale (Ethernet, EtherNet/IP, PROFINET IO) und analoge Ausgänge erfüllen alle Prozessanforderungen. Die galvanische Trennung gewährleistet präzise Messwerte.

Vielseitig

- Robust, klein und einfach zu installieren
- Laservisier für fast alle Modelle
- Abwärtskompatibilität zu älteren Sensoren aus den Raytek- und Ircon-Serien
- Umfangreiche Zubehörpalette, wie Hochtemperatur-Schutzgehäuse und diverse Kabel erhältlich
- 2 Jahre Gewährleistung

Die Modellreihe Thermalert 4.0 umfasst integrierte Sensoren für präzise Temperaturmessungen in einem breiten Anwendungsspektrum für die Prozessregelung. Mit seinen verschiedenen Kommunikationsoptionen bietet der Sensor Thermalert 4.0 mit Laservisier in einem kompakten, mühelos zu installierenden und zu bedienenden Paket alle Leistungsmerkmale, die für das Regeln von Prozessen unverzichtbar sind. Damit steht dem Anwender ein robuster, zuverlässiger und vielseitiger Sensor zur Verfügung.



Thermalert 4.0 mit 12-poligem Anschluss für umfangreiche E/A-Funktionen





Thermalert 4.0 in Zweidraht-Ausführung mit Anschlussklemme für die Stromversorgung und den analogen Ausgang



Thermalert 4.0 mit 6-poligem Anschluss für den analogen Ausgang und die RS485-Kommunikation





Thermalert 4.0 mit 4-poligem Anschluss für PROFINET IO und EtherNet IP (zertifiziert)

HT	3M	2M	1M	CO2	CO	NOX
500 bis 2000 °C 2,2 µm 60:1 Eisen- und Nichteisenmetalle, Induktionsheizen, Hochöfen, Laborforschung	100 bis 600 °C 2,3 µm 70:1 Walzwerke, Drahtbeschichten und -glühen, Laserschweißen, Extrusion von Kunststoffschläuchen	250 bis 1400 °C 1,6 µm 150:1 nichteisenhaltige und nicht-oxidierte Metalle, Verzinkungsanlagen und Edelstahlglühlinien	500 bis 2300 °C 1,0 µm 150:1 Halbleiter, Schmieden von Metallen, Glasschmelzen	4,24 µm	120 bis 1650 °C 4,64 µm 33:1 Flammen- oder Abgastemperaturmessung in Verbrennungsanlagen, Kesseln oder Kraftwerken	4,47 µm
	 Courtesy of Trumpf, Ditzingen					

Software

Die Software DataTemp® Multidrop stellt alle Funktionen zur Verfügung, die benötigt werden, um die Sensoren einzurichten und die Temperaturen auf einer Grafikanzeige in Echtzeit zu überwachen.

Das Diagramm zeigt die Temperaturprofile über eine Produktbahn hinweg oder an verschiedenen Punkten eines Prozesses an. Die Software erlaubt, die Prozesstemperaturen aufzuzeichnen und zu archivieren. Die angezeigten Alarmlinien für die oberen und unteren Temperaturgrenzwerte erleichtern das Erkennen von Abweichungen.



Zubehör

Für den Sensor Thermalert 4.0 wird eine Vielzahl von Optionen und Zubehörteilen angeboten, um die Installation an die konkreten Anforderungen des Anwenders anzupassen.

Schutzfenster und Luftblasvorsätze gewährleisten zusätzlichen Schutz in extremen Einsatzbedingungen.

Die wasser-/luftgekühlten Schutzgehäuse sind für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis 175 °C ausgelegt.

Für noch extremere Einsatzbedingungen wird das ThermoJacket-Kühlgehäuse empfohlen.

Dieses robuste Gehäuse umschließt den Sensor vollständig und bietet ihm bei Umgebungstemperaturen bis 315 °C thermischen und mechanischen Schutz. Beim Ein- und Ausbau des Sensors Thermalert 4.0 kann das ThermoJacket in seiner Arbeitsposition verbleiben.



Das Kühlgehäuse ThermoJacket erlaubt den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 315 °C

Vorteile

- Robustes Edelstahl-Schutzgehäuse (IP65, NEMA4) für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis 85 °C
- Integriertes Laservisier
- Galvanisch getrennte Ausgänge
- Kunststoff-Linse für Lebensmittel-Anwendungen
- Analoger Eingang zur Kompensation der Hintergrundtemperatur und dynamischen Einstellung des Emissionsgrades
- Mehrere Schnittstellen
 - 2-Draht-Modell zur analogen Kommunikation
 - 12-Draht-Modell mit M16-Steckverbinder und 6-poliges Modell mit Anschlussklemme zur digitalen Kommunikation (RS485)
- 4-Draht-Feldbus
- Ethernet, EtherNet/IP, PROFINET IO
- HART-Protokoll optional
- Breiter Temperaturbereich von -40 °C bis 2300 °C
- Moderne Signalverarbeitung
- Breite Auswahl an Fokussentfernungen
- ATEX/IECEX/CCC-IS zertifizierte Modelle verfügbar

Kompatibilität

Einfache Modernisierung vorhandener Installationen der Modellreihen TX, XR und Marathon von Raytek® und der Modelle Modline® 4 und 7 von Ircon®. Entweder direkter Anschluss an die alte Installation oder über Adapter (Zubehör).



Im Produktionsprozess ist es wichtig zu wissen, wie hoch die Temperatur wirklich ist. Denn diese nicht zu kennen, kann bedeuten, dass die Investition und Arbeit von allen Beteiligten sowie das gesamte Material, angefangen beim Rohstoff bis zum fertigen Produkt, gefährdet sind. Wir nennen Ihnen die Temperatur, damit Sie dieser Gefahr effizient begegnen können. Präzise, genau und mit allen nur denkbaren zusätzlichen Informationen, damit unsere Kunden ihr Qualitätsversprechen halten können.

Wir sind Raytek, Ircon und Datapaq. Gemeinsam verfügen wir über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Temperaturmessung. Jede Firma und Marke für sich hat sich bereits die Achtung der renommiertesten Unternehmen in der Welt der Produktion erarbeitet.

Gemeinsam sind wir Fluke Process Instruments: Eine starke Gemeinschaft, die die leistungsstärksten, innovativsten, robustesten und zuverlässigsten Systeme zur berührungslosen Temperaturmessung und zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperaturprofilen zur Verfügung stellt. Bei uns erhalten Sie eine lückenlose Palette von Infrarot-Sensoren, Zeilenscannern, Wärmebildkameras und Datenloggersystemen für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzumgebungen.

Raytek, Ircon, Datapaq. Die führenden Anbieter im Bereich der Temperaturkontrolle sind jetzt vereint unter einem gemeinsamen Namen für höchste Zuverlässigkeit in der Fertigung:

Fluke Process Instruments

Die Garantie von Fluke Process Instruments

Für die Modellreihe Thermalert 4.0 gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Mit seinem Netzwerk aus qualifizierten Vertretern und Agenten in mehr als 100 Ländern sowie Niederlassungen in den USA, in Deutschland und in China gewährleistet Fluke Process Instruments lokalen Service und Support.

Fluke Process Instruments

Americas

Everett, WA USA
Tel: +1 800 227 8074 (USA/Kanada)
+1 425 446 6300
solutions@flukeprocessinstruments.com

EMEA

Berlin, Deutschland
Tel: +49 30 4 78 00 80
info@flukeprocessinstruments.de

China

Peking, China
Tel: +8610 6438 4691
info@flukeprocessinstruments.cn

Japan

Tokio, Japan
Tel: +81 03 6714 3114
info@flukeprocessinstruments.jp

Süd- und Ostasien

Indien Tel: +91 22 62495028
Singapur Tel: +65 6799 5578
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

Weltweiter Service

Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.

www.flukeprocessinstruments.com

© 2022 Fluke Process Instruments
Änderungen vorbehalten.
10/2022 6010791D-DE