

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	EasyTrack2 Estándar y Avanzado	EasyTrack3 Estándar y Avanzado	EasyTrack3 Professional
Función	Insight EasyTrack Original SW5210 V7.0	Insight EasyTrack SW5210 V8.50	EasyTrack Insight Professional SW5210-P V8.50
Funciones Básicas			
Windows 32 (Manejo de Archivos en Explorador)	Si	Si	Si
Trazas de Sonda Seleccionables	Si	Si	Si
Vista de datos de temperatura	Si	Si	Si
Máx., temperatura/tiempo alcanzado	Si	Si	Si
Tiempo a temperatura	Si (temperaturas del curado x3)	Si (temperaturas del curado x3)	Si (temperaturas del curado x3)
Valor DATAPAQ "índice de curado" básico	Si (programa de curado x1)	Si (programa de curado x1)	Si
Alarmas del registrador (batería baja, sobre temperatura, datos inválidos)	Si	Si	Si
Protección por sobre temperatura del registrador	Si	Si	Si
Descarga de temperatura interna del registrador	Si	Si	Si
Advertencia de expiración de calibración	Si	Si	Si
Corrección de inicio del horno "manual"	Si	Si	Manual (tiempo/temperatura)
Marcador de proceso terminado "manual"	Si	Si	Si y automático
Corrección de alineación de sonda	No	No	Si manual
Ayuda sensible al contexto	Si	Si	Si
Completo-/proceso-/zoom con mouse	Si	Si	Si
Análisis de datos			
Importar datos	Del portapapeles	Del portapapeles	Si
Alarmas de análisis	No	No	Si básico
Superposición de gráficas	Si (x1)	Si (x1)	Si (x3)
Reportes de datos			
Reporte estándar de 1 página	Si	Si	Si
Imprimir reporte a PDF	Si	Si	Si
Recordatorios, notas	Si	Si	Si
Inserción de imagen en reporte	Si	Si	Si
Exportación de datos	Si	Si	Si
Visor Paqfile	Si	Si	Si
Correo automático Paqfile	Si	Si	Si
Descargar temperatura interna del registrador	Si	Si	Si

Registrador de Datos	ET2 Estándar y Avanzado	ET3 Estándar y Avanzado	ET3 Professional
Nuevas Funciones Insight	SW5210V7.0	SW5210V8.50	SW5210-P V8.50
Interfaz multi-lenguaje	No	Si	Si
Detección automática del registrador	No	Si	Si
Restablecimiento del registrador – modo corridas múltiples	No	No	Sí con ET3 hasta 3
SmartPaq básico	No	No	Si
Manejo de múltiples archivos	No	No	Si
Personalización de Pestaña Análisis	No	No	Si
Marcador de Pendiente – reporte de gradiente	No	Si	Si
Análisis avanzado (elevación/caída y diferencia de pico)	No	No	Si
Área bajo la curva	No	No	Si
Valor DATAPAQ "índice de curado" Avanz.	No	No	Si
Archivo de parámetro de valor DATAPAQ (.dpv)	Sólo lectura	Sólo lectura	Guardar y leer
Asistente de valor DATAPAQ	No	No	Si
Procesar archivo simple	No	No	Si
Zonas de horno y ejes de distancia	No	No	Sí (máx. 6 zonas)
Mapa de sondas	No	No	Si
Zoom guardado	No	No	Si
Gráfica de termograma/3D	No	No	Si
Reporte de perfil personalizado	No	No	Si
Calibración del registrador integrada	No	Si	Si
Guía de referencia rápida QRG/tutoriales animados	No	Si	Si
Diagnósticos de servicio integrados	No	Leer/enviar automático	Leer/enviar automático

Fluke Process Instruments

EMEA

Cambridge, UK
Tel: +44 1223 652 400
sales@flukeprocessinstruments.co.uk

China

Beijing, China
Tel: +86 10 6438 4691
sales@flukeprocessinstruments.com.cn

Servicio Mundial

Fluke Process Instruments ofrece servicios, incluyendo reparaciones y calibración. Para más información, contacte su oficina local.

Americas

Everett, WA EE. UU.
Tel: +1 425 446 6780
sales@flukeprocessinstruments.com

Asia – Oriente y Sur

India Tel: +91 22 2920 7691
Singapur Tel: +65 6799 5596
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

www.flukeprocessinstruments.com

© 2019 Fluke Process Instruments
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
5/2019 ET3 InsightSW DS Rev. A