

ファーネストラッカー®


Insight™ ソフトウェア — シンプルかつパワフル

DATAPAQ®は温度プロファイリングソフトウェアの新基準を開発しました。すべてのユーザーがファーネストラッカーInsight™ソフトウェアをご利用いただけるように、ラインオペレータ向けにウィザードモードを使うことで、基本的な炉の条件設定や操作の手順をガイドします。また上級者や技術者向けに、高度な分析やパスワード保護の設定ができます。

Insightパッケージにはより簡単なプロファイリングおよびより明確なデータ分析を目指す新機能が含まれています。言語変更、OLEサポート、リモートサービスデータロガー診断と3D製品ジグはこれらの新機能のわずか数例です。



すべてのユーザーレベル向けのウィザード操作



必要な時のヘルプテキスト




複数ロガーとのBluetooth®
短距離遠隔測定

温度プロファイリングはかつてないほど容易になりました

- Insightウィザードは頻繁に使う測定に関する機能を段階的に案内します。それにより、トレーニングや設定時間を大幅に短縮できます。
- 複数のパックファイル (Paqfile) を開いて、すぐにそれぞれの測定データを比較できます。
- 分析タブは画面下に (Microsoft® Excel®のように) 配置されており、次のような機能を簡単にご利用いただけます: 最大/最小、温度での時間、上昇と下降、スロープ、ピーク差、温度均一性サーベイ、データ表示、アラーム
- ウィザードの機能を使うことで、炉の諸条件や製品、レシピ情報のプロセスファイルをセットアップします。これらの詳細な情報は保存でき、いつでも変更できます。
- オンスクリーンヘルプ — 各画面にはヘルプボタンがあり、クリックすることで操作内容に応じた説明ページが直接開きます。
- プロセスが仕様から外れた際に警告を発するように、任意の「アラーム」条件を設定できます。

中断することなく、迅速かつ簡単に測定できます

- 冷却のために炉を停止させる必要がなく、生産中に連続的に炉内温度を測定できます。
- 炉内の規定された場所に校正済みの熱電対を配置することで、測定温度が「仕様範囲」内に設定されているかを確認できます。
- 測定中も自動計算しますので、炉内温度の均一性を確認できます。
- 測定結果を簡単に印刷し、そのハードコピーをファイルできます。
- 測定データの有効性は確実に保存できるので、結果が改ざんされていないことを保証します。



PDFへのレポート印刷



インスタント言語変更




データロガーメモリからの校正証明書ダウンロード

経験者向けの多機能なソフトウェア

- 無線または有線遠隔測定 — リアルタイムに炉内で何が起きているのか確認することができます
- 校正の注意喚起 — ロガーの校正期限を知らせます。ISO9000トレーサビリティに重要
- 公差/基準曲線オーバーレイ、高度なデータエクスポート/インポート、強化プロセスファイルとカスタマイズレポート作成
- データはMicrosoft® Excel®とWord®にエクスポートでき、またインポートもできます
- ファイルを容易に特定でき、電子メールで送信できます
- 古いバージョンのソフトウェアで保存したすべてのバックファイルは、最新のInsightソフトウェアで容易に認識できます
- PDFに印刷し、誰とでもレポートを簡単に共有できます

新機能

- Insight内でソフトウェア言語を変更できます
- ロガー診断 — データロガーからDATAPAQサービス部門に診断情報を送信することで、現場でより迅速に問題に対応できます
- Bluetooth®通信 — リセット/ダウンロードと短距離無線遠隔測定機能
- ロガーから校正情報をダウンロード — ロガーメモリから直接修正係数を適用し校正証明書を印刷します
- 熱電対使用履歴の追跡 — 使用した回数と時間を追跡できます
- 熱電対を設置した場所を明確にするために、3D表示したジグ上に定義付けできます
- 時間・日付または温度でロガーを停止させるトリガーを定義できます
- 測定中は停止ボタンを無効にする — 圧力と真空用途に最適です
- PDF版の製品マニュアルがInsightソフトウェア内に付属 — 簡単にアクセスでき、マニュアル紛失の心配がありません
- プロセス制御用OLE (OPC)サポート — 炉の制御用など、外部の情報源としてデータを利用できます



Fluke Process Instruments

EMEA
Cambridge, UK
Tel: +44 1223 652 400
sales@flukeprocessinstruments.co.uk

Americas
Derry, NH USA
Tel: +1 603 537 2680
sales@flukeprocessinstruments.com

China
Beijing, China
Tel: +86 10 6438 4691
sales@flukeprocessinstruments.com.cn

Asia East and South
India Tel: +91 22 2920 7691
Singapore Tel: +65 6799 5596
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

Worldwide Service
Fluke Process Instruments offers services, including repair and calibration. For more information, contact your local office.

www.flukeprocessinstruments.com

© 2017 Fluke Process Instruments
Specifications subject to change without notice.
06/2017 FT Insight Software_RevD_JPN

