

# Funzioni WIRELESS per il vostro multimetro digitale FLUKE



I multimetri digitali Fluke sono degli ottimi strumenti. Cosa potrebbe migliorarli ancora? L'aggiunta della potenza della app Fluke Connect™ e della video chiamata ShareLive™. Con la serie di multimetri wireless Fluke 3000 FC il vostro multimetro digitale è ora uno strumento di misura wireless in grado di:

- Collocare gli strumenti, non il vostro corpo, vicino a quadri elettrici alimentati.
- Trasmettere i risultati dei test sullo smartphone, ai colleghi e all'ufficio, senza lasciare il campo
- Migliorare sicurezza ed efficienza

**Aggiornati al multimetro wireless Fluke 3000 FC.**



**GUARDA**  
Misure e dati



**CONDIVIDI**  
Le letture e analizzate in tempo reale



**SALVA**  
I rapporti nel cloud

## Tutti i dati e fatti, direttamente sul campo

Con la sua precisione, affidabilità e facilità d'uso, il multimetro wireless FC Fluke 3000 è la soluzione ideale per i tecnici professionisti. Testato in modo indipendente per un uso sicuro in ambienti di CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, il Fluke 3000 FC ha tutte le caratteristiche necessarie per individuare e risolvere molti problemi in impianti elettrici ed elettronici.

## Tutte le misure più importanti

Il Fluke 3000 FC fornisce misure di corrente e tensione a vero valore RMS, una risoluzione con 6000 conteggi, gamma manuale e automatica, e offre misure di frequenza, capacità, resistenza, continuità e diodi. In più, il Fluke 3000 FC fornisce una precisione di base superiore a 0,09 %, un display digitale che mostra fino a tre misurazioni secondarie da moduli a distanza e una luminosa retroilluminazione bianca.

## Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPI.

Il multimetro wireless a vero valore RMS FC Fluke 3000 e gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti, non il vostro corpo, vicino a pannelli elettrici alimentati. È semplice. Basta diseccitare l'armadio, aprire il pannello indossando i DPI e collegare i moduli a distanza, che siano moduli tensione, pinze amperometriche, loop di corrente flessibili o termometri. Successivamente, leggere i risultati sul multimetro wireless FC 3000 da una distanza di sicurezza. È possibile visualizzare i dati del contatore, le letture di un massimo di tre moduli wireless, riducendo al contempo il rischio di scosse elettriche, separandosi da situazioni di misure pericolose.

Meglio ancora, il multimetro wireless della serie FC Fluke 3000 può inviare dati allo smartphone, permettendovi di salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo\*.

## Non restate impantanati mentre cercate eventi correlati

Quando si cerca la causa di un problema complesso, spesso è necessario fare una misura in un luogo e osservare contemporaneamente l'attività di un'altra sezione del sistema. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: collegate i moduli remoti in una posizione, poi eseguite le misurazioni fino a 20 metri di distanza con il multimetro FC 3000 Fluke. Sarete in grado di vedere l'interazione tra i punti di test su un'unica schermata e in tempo reale. È anche possibile scaricare i dati su un PC per ulteriori analisi.

\*Per la condivisione dei dati è necessaria la presenza di segnale wifi e/o del telefono cellulare.

# Confronto tra multimetri digitali Fluke

Aggiornatevi al wireless con il multimetro wireless Fluke 3000 FC e la app Fluke Connect™ più video chiamata ShareLive™.



**Multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 115**

Nei test generici su apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Fluke 115 fornisce la risposta perfetta.

- Ampio display a LED retroilluminato ideale per le zone scarsamente illuminate
- Resistenza e continuità
- Misure di frequenza e capacità
- Tensione massima 600 V CA/CC
- Misura in corrente 10A CA/CC (sovraccarico 20 A per 30-secondi max)
- Funzioni Min/Max/Media per registrare le fluttuazioni dei segnali
- CAT III 600 V
- Garanzia di tre anni



**Multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 179**

Il Fluke 179 è lo standard di settore per la ricerca guasti e la riparazione di sistemi elettrici ed elettronici.

- Selezione della gamma manuale e automatica
- Funzioni display Hold e auto Hold
- Misure di frequenza e capacità
- Misure di resistenza, continuità e diodi
- Misure di temperatura
- Registrazione valore Min/Max/Medio
- Custodia ergonomica con guscio protettivo integrato
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Garanzia a vita limitata



**Multimetro industriale Fluke 87V**

Il Fluke 87V offre precise misure di frequenza su motori a velocità regolabile, con rilevamento di intermittenze fino a 250 µS.

- Display retroilluminato a due livelli
- Termometro incorporato
- Modalità digitale a 4-1/2 cifre per misure di estrema precisione (20.000 punti)
- Misure fino a 1000 V CA e CC
- Misurazioni fino a 10 A, 20 A per un massimo di 30 secondi
- Frequenza fino a 200 kHz e % di duty cycle
- Gamma di capacità 10.000 µF
- Registrazione valore Min/Max/Medio
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Garanzia a vita



## Multimetro wireless Fluke serie 3000 FC

Il multimetro wireless della serie FC Fluke 3000 con app Fluke Connect™ ha tutto il necessario per eseguire test pratici e ricercare guasti durante le misurazioni:

- Misurazioni della tensione CC e CA fino a 1000 V
- Corrente CC e CA con una risoluzione di 0,01 mA
- Prova dei diodi e di continuità
- Misure di capacità e resistenza
- Registrazione Min/Max
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V; IP54
- Garanzia di tre anni

Inoltre, i moduli abilitati wireless Fluke Connect misurano tensioni CA, CC e CA+CC, corrente, temperatura, tutto mostrato sul display del multimetro wireless della serie FC Fluke 3000. Per la misurazione della corrente CA, scegliete una pinza standard o flessibile. Scegli la combinazione di moduli più appropriata alle tue esigenze di misurazione. Leggete i dati primari sul display principale e fino a tre moduli simultaneamente. I moduli sono disponibili separatamente o come parte dei kit Fluke Connect.

## Informazioni per gli ordini

FLK-3000 FC Multimetro wireless Fluke serie 3000 FC

### Include:

Multimetro wireless a vero valore RMS

Puntali TL175

Morsetti a coccodrillo AC175

Scarica la app Fluke Connect™ con video chiamata ShareLive™ —disponibile gratuitamente.

Con tecnologia **FLUKE CONNECT™**

