


食品温度トラッカー 耐熱ケース

すべての食品加工プロセスが同じわけではなく、それぞれのプロセスにはスペース、温度、持続時間、または環境（スチーム、浸水または浸油）等、様々な条件があります。このため、食品温度トラッカーには各プロセスに適した耐熱ケースが必要です。耐熱ケースのラインナップは比較的短時間で耐水・耐油性が必要なフライ等に適したものや長時間にわたって高温の製パンプロセス等幅広い条件に対応できるように揃っております。どの耐熱ケースも、最高水準の技術を使用し、最高のパフォーマンスを最小重量と最小サイズで実現いたします。

TB5009

非浸漬/ショートバーク/ローストプロセス

IP等級：	IP65
高さ：	60mm
幅：	204mm
長さ：	394mm
重量：	4.4kg
ヒートシンク：	不適用



温度	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
持続時間 (時間)	1.5	3.0	1.75	1.25	1.0

TB5010

非浸漬/ロングバーク/ローストプロセス

IP等級：	IP65
高さ：	100mm
幅：	219mm
長さ：	393mm
重量：	6.0kg
ヒートシンク：	TBI001(1.0kg)




温度	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
持続時間 (時間)	-	10	5.5	3.75	2.5

TB5011

非浸漬/ロングバーク/ローストプロセス

IP等級：	IP65
高さ：	40mm
幅：	195mm
長さ：	384mm
重量：	3.0kg
ヒートシンク：	-



温度-	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
持続時間 (分)	-	150	60	40	35

TB5016

ヘビー型/防水/ハム調理/冷凍

IP等級：	IP67
高さ：	120mm
幅：	206mm
長さ：	401mm
重量：	6.3kg
ヒートシンク：	TBI001 x 2 (2 x 1.0kg)




温度	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F	300 °C 575 °F
持続時間 (時間)	17.0	8.0	5.0	4.0	3.0



TB5815

浸漬/ショートフライ/スチーム調理プロセス

IP等級： IP67
 高さ： 40mm
 幅： 178mm
 長さ： 398mm
 重量： 3.1kg
 ヒートシンク： 不適用
 オプションコンベアドライブピンTB9704A x2
 熱電対つまみねじTB9763



温度	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
空気中の持続時間 (分)	37	120	60	45	40
水/油中の持続時間 (分)	-	60	30	22	20

TB5816

浸漬/ロングフライ/スチーム調理プロセス

IP等級： IP67
 高さ： 65mm
 幅： 240mm
 長さ： 393mm
 重量： 5.3kg
 ヒートシンク： TB9707 x 2 (2 x 0.4kg)
 オプションコンベアドライブピンTB9704A x2
 熱電対つまみねじTB9763




温度-	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
空気中の持続時間 (時間)	-	6.5	3.5	2.5	1.75
水/油中の持続時間 (時間)	-	3	1.5	1	0.75

TB5817

浸漬/圧力調理プロセス

IP等級： IP67
 高さ： 105mm
 幅： 150mm
 長さ： 360mm
 重量： 6.3kg
 ヒートシンク： TB1001 x 2 (2 x 1.0kg)
 圧力： 2バー
 熱電対つまみねじTB9763



温度	-100 °C -150 °F	100 °C 200 °F	150 °C 300 °F	200 °C 400 °F	250 °C 475 °F
持続時間 (時間)	-	14	7.5	4.5	3.5

付属品

設備運送のために傾斜のあるメッシュベルトアプリケーションで使用される耐熱ケーストレイ。浸漬式耐熱ケース用ボックススパナ



耐熱ケーストレイ - TB9772
(ドライブピン付き)



吊フック - TB9800



ボックススパナ - SC1157

製品の継続改良のため、仕様は予告なく変更されることがございます。



ヨーロッパ及びアジア
 DATAPAQ Limited,
 Deanland House, 160 Cowley Road,
 Cambridge CB4 0GU, UK
 Tel: +44 (0)1223 423 141
 Fax: +44 (0)1223 423 306
 e-mail: sales@datapaq.co.uk
 Web: www.datapaq.com

北米及び南米
 DATAPAQ Inc.
 187 Ballardvale Street
 Wilmington, MA 01887, USA
 Tel: +1 978 988 9000
 Fax: +1 978 988 0666
 e-mail: sales@datapaq.com
 Web: www.datapaq.com

DATAPAQ
www.datapaq.com

製品の継続改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。

Barriers.qxd - Iss 03 - Aug09