

Oven Tracker XL2

熱電対の付属品

用途に応じて幅広いオプションをご用意しております

MicroMag 熱電対マウント



IR（赤外線）プロセスで剥き出し式ジャンクション熱電対を鉄基材する固定して雰囲気温度を測定する際や、パッチやテープと組合せて基材の温度を測定する際にもお使い頂けます。各種TFEパッチ、グラスファイバーやミネラル絶縁の熱電対にもご利用頂けます。

PA0980

1個入り（熱電対は含まれません）

熱電対IDタグ



熱電対ケーブルのセンサー端に取り付けるアルミ製タグで、熱電対の番号又はチャンネルを明確に識別できます。

PA2051

8個入り、1～8の番号付き

熱電対保管ストラップ



軟鋼性のストラップです。熱電対を掛けて、安全かつ容易に持ち運べます。熱電対の保管にもご使用頂けます。

PA2052

1つで最大8本の熱電対に利用可能

熱電対よじれ防止台



熱電対ケーブルのよじれやねじれを防止します。最多8本のケーブルを固定・識別します。

PA2050

1枚入り

耐熱粘着テープ

9.0m長リール。最大温度400℃。剥き出し式ジャンクション熱電対とパッチ熱電対の固定にご利用頂けるシリコン粘着テープです。

HT0090

1枚入り

シリコンフリー耐熱カプトンシート

剥き出し式ジャンクション熱電対とパッチ熱電対の固定にご利用頂けます。温度範囲0℃～200℃。シートサイズ200mm×300mm。アクリル粘着。お好きなサイズにカットし、使用前に裏紙を剥がして使用します。

CS2090

1枚入り



ヨーロッパ及びアジア
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
Tel: +44 (0)1223 423 141
Fax: +44 (0)1223 423 306
e-mail: sales@datapaq.co.uk
Web: www.datapaq.com

北米及び南米
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, USA
Tel: +1 978 988 9000
Fax: +1 978 988 0666
e-mail: oven@datapaq.com
Web: www.datapaq.com

ドイツ
DATAPAQ GmbH
Valdorfer Straße 100
D-32602 Vlotho, Deutschland
Telefon: +49 5733 9107 0
Fax: +49 5733 9107 27
e-mail: sales@datapaq.de
Web: www.datapaq.de

DATA PAQ
A Fluke Company
www.datapaq.com
製品の継続改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。