

Oven Tracker XL2

써머커플 액세서리

응용 분야 요구 사항과 정확하게 일치하는 다양한 범위

MicroMag 써머커플 마운트



공기 측정을 위해 철 기판에 노출된 접합부 써머커플을 고정하거나 IR 공정에서 확실한 기판 모니터링을 위해 패치나 테이프와 결합하도록 설계되었습니다. 경량 및 중량 PTFE 패치, 유리 섬유 및 미네랄 절연 노출 접합부 써머커플과 호환됩니다.

PA0980

1개의 팩으로 구성(써머커플 제외)

써머커플 ID 태그



베리어가 달린 경우에도 써머커플 수 또는 채널을 명확하게 식별할 수 있도록 써머커플 케이블의 센서 끝에 장착된 알루미늄 ID 태그입니다.

PA2051

1팩에 1~8번의 8개 태그로 구성

보관 행거 스트랩




베리어에 연강 스트랩을 걸고 클램프 써머커플을 부착하여 안전하고 간편하게 운반할 수 있습니다. 또한 클램프 또는 마그네틱 써머커플에 깔끔한 보관 설비를 제공합니다.

PA2052

1개의 보관 스트랩으로 최대 8개의 써머커플 고정

써머커플 케이블 정리함



케이블 라우팅이 꼬이거나 얽히지 않도록 고르게 보관합니다. 써머커플 식별이 간편해 집니다. 최대 8개의 케이블을 보관합니다.

PA2050

1개의 팩으로 구성

고온 접착 테이프

9.0m 길이의 릴입니다. 최대 온도 400° C, 노출된 접합부 및 패치 써머커플을 고정할 때 사용합니다. 압력 감지 실리콘 접착 테이프입니다.

HT0090

1개의 팩으로 구성

실리콘 무함유 고온 캡톤 시트

자동차 분야에서 노출된 접합부 및 패치 써머커플을 고정할 때 사용합니다. 온도 범위는 0° C ~ 200° C이며 시트 크기는 200mm x 300mm입니다. 압력 감지 아크릴 접착제로 부착합니다. 고객이 필요한 크기로 절단하고 후면지를 떼어낸 후에 사용합니다.

CS2090

1개의 팩으로 구성



유럽 및 아시아
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
전화: +44 (0)1223 423 141
팩스: +44 (0)1223 423 306
이메일: sales@datapaq.co.uk
웹사이트: www.datapaq.com

북미 및 남미
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, USA
전화: +1 978 988 9000
팩스: +1 978 988 0666
이메일: sales@datapaq.com
웹사이트: www.datapaq.com

독일
DATAPAQ GmbH
Valdorfer Straße 100
D-32602 Vlotho, Deutschland
전화: +49 5733 9107 0
팩스: +49 5733 9107 27
이메일: sales@datapaq.de
웹사이트: www.datapaq.de



www.datapaq.com

지속적인 제품 성능의 향상을 위해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다