



Furnace Tracker®

Insight™ 온도 균일성 측정 소프트웨어 - 더욱 강력해진 기능


퍼니스가 새로운 **AMS 2750E** 및 **CQI-9**를 준수하는지 확인하십시오. **Furnace Tracker®**용 **DATAPAQ® Insight™** 측정 소프트웨어는 요구되는 모든 규격에 대한 적합성을 확인하고 이러한 확인을 간편하게 해주는 추가 기능을 포함하고 있습니다.



마법사 기반 작동



일반 또는 사용자 선택 가능 프로브 이미지



즉시 언어 변경

AMS 2750E 및 CQI-9 요건

- 마법사를 통해 로거 연결 인자 설정 - 인자를 설정하고 향후 측정에 쉽게 이용하도록 저장; 표시되는 안내에 따라 필요한 단계 수행
- 로거 메모리에서 교정 인자 적용 - 시간 절약 및 사용자 실수 방지
- 열전쌍 사용 추적 도구 - 열전쌍이 사용된 지속 시간, 온도 및 횟수를 모니터링할 수 있음
- 안정성 계산 - 오버슈트 알람 및 세 가지로 선택 가능한 경고를 통해 안정성에 도달했는지 알 수 있음 - 측정 시간 절약
- 완벽한 **AMS 2750E** 및 **CQI-9** 문서 - 클릭 한번으로 완전한 보고서를 작성할 수 있어 일관성을 유지하면서 시간 절약
- 암호 보호 - 보안 요건 충족
- 클립보드에서 가져오기 - 제어 장치의 열전쌍 데이터를 측정 Paqfile로 쉽게 가져옴
- 완전한 감사 추적 - 데이터의 추적 가능성 보장
- **ASTM E29** 라운딩 - **Insight**는 **ASTM E29**에 따라 라운딩을 적용하여 개정안 **E** 요건을 완전하게 준수


주요 특징

- 제어 사양 - 필요성에 따라 사양을 생성
- 최대 고온 및 저온 지점 확인 - 화면과 인쇄 보고서 모두에서 퍼니스의 최대 고온 및 저온 지점을 즉시 시각적으로 나타냄
- 회복 시간 데이터 - 허용 하한 범위에 들어오는 첫 번째 및 마지막 열전쌍 사이의 시간을 자동으로 계산
- 표시 간격 제한 - 더 긴 시간 간격을 인쇄하여 보다 간결한 보고서 작성
- PDF로 인쇄 - 측정 보고서 데이터를 쉽고 효과적으로 공유
- 다중 실행 및 다중 이벤트 기능 - 다수의 퍼니스를 프로파일링하고 한 번의 실행으로 샘플링 속도 변경


로거 보정 점검 패키지

- 자체적으로 로거 정확도 점검 - 보정 인증서 인쇄
- 분기별 보정이 필수적인 TUS 사용자에게 이상적
- 완벽한 솔루션: 전용 소프트웨어 및 하드웨어

핵심 기능



더욱 쉬운 프로브 배치를 위한 3D 지그




실시간 알람 및 경고

감사 추적 보고를 위한 마법사

Set Point (°C)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-49.9	-50.0	-50.0
100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9
250.0	249.9	249.9	249.9	249.9	250.0	250.0	250.1	249.9	249.9	249.9
500.0	499.9	499.9	499.9	500.0	499.9	500.0	500.0	499.9	499.9	499.9
750.0	750.0	749.9	749.9	749.9	749.9	750.0	750.0	749.9	750.0	750.0
1100.0	1100.0	1099.9	1099.9	1100.0	1100.0	1099.9	1100.0	1100.0	1100.0	1100.0

데이터 로거에서 직접 교정 인자 다운로드 및 적용



PDF 로 보고서 즉시 인쇄

열전쌍 사용 추적기

Fluke Process Instruments

EMEA
Cambridge, UK
Tel: +44 1223 652 400
sales@flukeprocessinstruments.co.uk

Americas
Derry, NH USA
Tel: +1 603 537 2680
sales@flukeprocessinstruments.com

China
Beijing, China
Tel: +86 10 6438 4691
sales@flukeprocessinstruments.com.cn

Asia East and South
India Tel: +91 22 2920 7691
Singapore Tel: +65 6799 5596
sales.asia@flukeprocessinstruments.com

Worldwide Service
Fluke Process Instruments offers services, including repair and calibration. For more information, contact your local office.

www.flukeprocessinstruments.com
© 2016 Fluke Process Instruments
Specifications subject to change without notice.
11/2016 FT_Insight_TUS KR RevC

