



1-2-3 ¡ADELANTE!

Entienda, Controle y Optimice su Horno de Curado

Utilice las Nuevas Soluciones de Perfilado de Temperatura DATAPAQ® EasyTrack®3 para Maximizar Todo el Potencial de Su Operación de Pintura o Recubrimientos en Polvo

1 Sencillo



Sencillo Monitoreo de Horno para Todos

- Diseñado para utilizarse en el taller de pintura por los operadores de la línea de pintura – operación simple y rápida con dos botones
- Ligero – 3 kg (6.5 lbs.) y compacto para fácil transportación alrededor de la planta o aún de una ubicación a otra
- Soporte de software en múltiples idiomas – selección de idioma en vivo con solo “un clic” para cumplir con las necesidades del operador
- Generador de reportes en PDF para compartir con facilidad los datos, aun con usuarios que no usan DATAPAQ
- Certificado de calibración digital etiquetado al registrador y a cada Paqfile – trazabilidad completa

2 Eficiente




Innovación para Maximizar la Eficiencia de Sus Tareas de Perfilado de Temperatura

- Precisión de la medición $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2.9^{\circ}\text{F}$)*
- Garantizado aún en los límites de la temperatura
- Capacidad de múltiples corridas** (hasta 3 corridas antes de descargar)
- SmartPaq** - identifique el perfil de Control de Calidad ‘pasa o falla’ sin la necesidad de descargar a una PC
- Barrera con capacidad de protección de 2 horas a 200°C (400°F)
- Opciones de software Insight™ e Insight Professional para adecuarse a las necesidades de cada usuario o futuros requerimientos
- Archivos resultantes compatibles con todos los otros sistemas DATAPAQ

* Registrador ET3 y termopar DataPaq ** Únicamente en EasyTrack3 Professional

3 Económico



Desempeño DATAPAQ al Precio Correcto

- Opciones de sistemas para adecuarse a su aplicación y sus necesidades de presupuesto
- Diseño robusto y probado, garantiza corridas exitosas día tras día
- Batería alcalina económica de 9 V, fácilmente disponible, reemplazable por el usuario
- Operación mejorada de 360 hrs. (>50 corridas)
- Variedad de termopares diseñados para facilidad de uso, precisión y vida prolongada
- Historial de calibración y servicio integrado
- Diagnósticos remotos de servicio - evite retornos innecesarios para servicio



Utilice las Nuevas Soluciones de Perfilado de Temperatura DATAPAQ EasyTrack3 para Maximizar Todo el Potencial de Su Operación de Pintura o Recubrimientos en Polvo

Calidad

- Verifique que su proceso cumpla con las especificaciones de curado de los proveedores de recubrimientos para garantizar la calidad del producto
- Evite costosos rechazos, retrabajo y el riesgo de costosos rechazos por el cliente
- Identifique cambios graduales en el horno, permitiendo una acción correctiva proactiva antes de que se experimenten problemas de Control de Calidad
- Garantice la satisfacción del cliente para ganar futuros negocios o la protección de los negocios actuales

Productividad y Eficiencia

- Optimice los parámetros del proceso para maximizar el rendimiento por medio de la optimización precisa de la velocidad de la línea o tiempo de curado en procesos por lotes
- Optimice los ajustes de temperatura para minimizar los costos de energía, ahorrando de manera significativa en costos operativos anualmente
- Permita una conversión segura a polvos de horneado a baja temperatura para minimizar el consumo de energía del horno

Rápida Localización de Fallas

- Identifique inmediatamente cuando ocurren problemas en el horno
- Utilice la información del perfil para identificar la causa de fondo y la acción correctiva necesaria
- Valide que las acciones correctivas hayan sido exitosas
- Evite tiempos muertos costosos en su operación de pintura y demoras en las entregas al cliente

Validación y Certificación

- Valide nuevos productos y recubrimientos de manera precisa con facilidad y eficiencia
- Lance nuevos productos con confianza y alcance la producción máxima más pronto
- Satisfaga requerimientos de estado de un aplicador acreditado u otras necesidades de cumplimiento de normas

Servicios de Suministro de Polvos

- Identifique las características del horno del cliente para permitir una especificación correcta del polvo o pintura ofrecida
- Ofrezca al cliente el perfilado de corridas en periodos regulares para garantizar el desempeño del recubrimiento y crear un valor de producto/servicio

