


FLUKE®



**VIDEOSCOPIO
DE INSPECCIÓN
FLUKE DS701**



VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN FLUKE DS701

- Videoscopio de inspección industrial de Fluke, un equipo robusto con una resolución de 800 x 600 con doble pantalla.
- Cámara de inspección con pantalla LCD de 7 pulgadas para inspecciones precisas en lugares de difícil acceso.
- Iluminación LED ajustable y zoom digital para imágenes de calidad.
- La tecnología Up is Up[®] gira la pantalla para mostrar la imagen adecuadamente, con independencia de la orientación de la sonda.
- Interfaz de usuario intuitiva con tecnología de botones de fácil navegación.

FLUKE®



**VIDEOSCOPIO
DE INSPECCIÓN
DE ALTA RESOLUCIÓN
FLUKE DS703 FC**

A close-up photograph of industrial machinery, possibly a conveyor belt or a sorting system, with various components like rollers and sensors. A video probe is visible, extending into the machinery. The lighting is warm, with orange and yellow tones.

VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN FLUKE DS703 FC

- Videoscopio de inspección industrial de alta definición, un equipo robusto con una resolución de 1280 x 720 y capacidad Wi-Fi.
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas para inspecciones precisas en lugares de difícil acceso.
- Cámara de inspección con grabación de vídeo a 720p. Iluminación LED ajustable y zoom digital para imágenes de calidad.
- La tecnología Up is Up[®] gira la pantalla para mostrar la imagen adecuadamente, con independencia de la orientación de la sonda.
- Guarde y comparta imágenes directamente desde la cámara con Fluke Connect[®].

FLUKE®



SECTOR:
RESPONSABLE
DE MANTENIMIENTO



SECTOR


APLICACIONES

- Corrosión en rotores y estatores
- Referencia del equipo
- Estado de poleas de cables/ranuras de polea
- Inspección de canales de líquido
- Integridad de materiales


ACTIVOS

- Bombas
- Motores
- Cajas de engranajes
- Compresores
- Turbinas

FLUKE®



**MAQUINARIA PESADA:
EQUIPO DE
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL**



MAQUINARIA PESADA

APLICACIONES

- Tuberías atascadas
- Conductos de fluido agrietados en la industria
- Estado de grandes canalizaciones de residuos
- Conductos de ventilación

ACTIVOS

- Alcantarillado
- Tuberías industriales
- Componentes estructurales en alta mar
- Sistemas de climatización industrial

FLUKE®



PRODUCCIÓN:
EQUIPOS DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO

A background image showing a close-up, angled view of industrial machinery, likely a conveyor system or a large motor, with various metal components, rollers, and belts. The lighting is warm, with orange and yellow tones, suggesting an industrial setting.

PRODUCCIÓN

APLICACIONES

- Calidad de productos acabados
- Inspección de superficie y lubricación de rodamientos
- Inspección de hélices

ACTIVOS

- Productos de instrumentación y equipos industriales
- Cintas transportadoras
- Rodamientos
- Maquinaria rotativa de línea de producción
- Cajas de engranajes

FLUKE®



AUTOMOCIÓN:
DIRECTOR DE CALIDAD



AUTOMOCIÓN

APLICACIONES

- Evaluación de calidad/fiabilidad de productos de fundición
- Estado de la tapa del pistón/cilindro/válvula
- Inspección en busca de grietas, virutas y contaminación en cámaras a alta presión

ACTIVOS

- Productos de fundición
- Cámaras de combustión
- Motores

FLUKE®



**AVIACIÓN: TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO
AERONÁUTICO**



AVIACIÓN

APLICACIONES

- Inspección de las palas en busca de grietas o virutas
- Contaminación de la sección caliente del motor
- Micropiezas extrañas o sueltas
- Fugas de líneas de lubricación

ACTIVOS

- Secciones de motor
- Estructuras de aeronaves
- Alerones
- Turbinas
- Líneas hidráulicas
- Secciones de alta presión



INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y PRECIOS

FLK-DS701, Videoscopio de inspección

**FLK-DS703 FC, Videoscopio de inspección
de alta resolución**

ACCESORIOS

**FLK-3.8MM Scope, sonda de 1 m,
visualización frontal**

**FLK-8.5MM Scope, sonda de 3 m,
doble visualización**

**FLK-5.5MM Scope, sonda de 1 m,
doble visualización**

**FLK-8.5MM Scope, sonda de 1,2 m,
doble visualización**

**FLK-8.5MM UV Scope, sonda de 1 m,
doble visualización**

**FLK-9MM Scope, bobina para sonda
de 20 m, visualización frontal**

FLK-DS 7XX Neckstrap, Correa para cuello